

Dugasz
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Cikkszám: 543109

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101 EN 61984
Terméksúly	44.3 g
1. elektromos csatlakozó	Egyenes csatlakozó, M12x1, 4 pólusú, D-kódos, árnyékolható
Csatlakozó kódolása	D
2. elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs, árnyékolható
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...250 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
A sebességváltó tulajdonságai	DIN EN 50173 / CAT 5
Megengedett kábelátmérő	6 mm...8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény, nikkelezett
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz, aranyozott