


# Kör keresztmetszetű henger CRHD-80- -PPV-A-MS-S6

Cikkszám: 195559

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 10 mm...500 mm                                               |
| Dugattyú Ø                                                 | 80 mm                                                        |
| Csillapítás                                                | pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható         |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                              |
| Szerkezeti felépítés                                       | Dugattyú<br>Dugattyúrúd                                      |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                                         |
| Változatok                                                 | Hőálló tömítések max. 120°C                                  |
| Üzemi nyomás                                               | 1 bar...10 bar                                               |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 3 - nagy korróziós igénybevétel                              |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B2-L                                               |
| Élelmiszerekkel használható                                | Lásd a bővebb anyaginformációt                               |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -20 °C...120 °C                                              |
| Csillapítási hossz                                         | 31 mm                                                        |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 2721 N                                                       |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 3016 N                                                       |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén                          | 717 g                                                        |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként                  | 38 g                                                         |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                                 | 5072 g                                                       |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                              | 100 g                                                        |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | G3/8                                                         |
| Fedél alapanyaga                                           | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |
| Tömítések alapanyaga                                       | FPM                                                          |
| Ház alapanyaga                                             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |
| Dugattyúrúd alapanyaga                                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |