



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M8
Szabvány alapján	ISO 12240-4
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkört lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	55 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Külső gyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Belső gyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött acél