

Busz csomópont CPX-FB13

Cikkszám: 195740

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	Profibus DP
Méretetek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt is) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Terméksúly	115 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	Megerősített PA PC
Termékspecifikus LED kijelző	M: Módosítás, paraméterezés PL: terheléscsökkentés PS: elektronikaellátás, érzékelőellátás SF: Rendszerhiba
Buszspecifikus LED kijelző	BF: Buszhiba
Eszközszerkezet specifikus diagnosztika	Csatorna- és modulorientált diagnosztika Modulok alulfeszültsége Diagnosztikai memória
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Terepbusz interfész	2x aljzat, M12x1, 5 pólusú, B-kódolású Aljzat, Sub-D, 9 pólusú Konfigurálható Sub-D dugasz
Maximális címkapacitás, bemenetek	64 byte
Maximális címkapacitás, kimenetek	64 byte
Paraméterezés	Diagnosztikai viselkedés Failsafe reakció Csatornák kényszerítése Jelbeállítás Rendszerparaméterek
Átviteli sebesség	96 ... 12000 kbit/s
Konfigurációs támogatás	GSD fájl

Jellemző	Érték
Kiegészítő funkciók	Aciklikus adathozzáférés a "DPV1"-en keresztül Csatornaalapú diagnosztika terepibuszon keresztül Indítási paraméterezés egyszerű szöveggént a terepibuszon A rendszer állapota folyamatadatokon keresztül leképezhető Kiegészítő diagnosztikai interfész a kezelőegységekhez
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 200 mA
Kommunikációs típusok	DPV0: ciklikus kommunikáció DPV1: aciklikus kommunikáció