



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beépítési helyzet                           | tetszés szerint                                                                                                                                                                                                                                         |
| KBK korrózióállósági osztály                | 3 - nagy korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                                                                         |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkört lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek |
| Környezeti hőmérséklet                      | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. terhelhetőség                          | 9 kN                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terméksúly                                  | 1375 g                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                       |
| Felfogás alapanyaga                         | erősen ötvözött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                       |
| Csap alapanyaga                             | erősen ötvözött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                       |
| Biztosító alapanyaga                        | erősen ötvözött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                       |