

Kör keresztmetszetű henger DSNU-3/4"-5"-PPV-A

Cikkszám: 546409

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	5 hüvelyk
Dugattyú Ø	3/4"
Dugattyúrúd menete	5/16-24 UNF-2A
Szabvány alapján	ISO 6432
Csillapítás	pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Dugattyúrúdvég	Külső menet
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-4 °F...176 °F
Ütközési energia a végállásokban	0.147 ft-lbf
Csillapítási hossz	0.67 hüvelyk
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	35.6 lbf
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	42.4 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	1.55 oz
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	0.141 oz
Alapsúly 0 mm löket esetén	6.59 oz
Súlytöbblet 10 mm löketenként	0.254 oz
Rögzítés módja	tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)

Jellemző	Érték
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Hengercső alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél