



Pneumatikus szelep VSPA-B-D52-A1

Cikkszám: 546715

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	5/2 bistabil, domináns
Működtetés módja	pneumatikus
Szélesség	26 mm
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1100 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	Csatlakozólap mérete: 26 mm, az ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap 01. méret VDMA 24563 szerint G1/4
Üzemi nyomás	-0.9 bar...16 bar
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Névleges szélesség	9 mm
Távozó levegő funkció	fojtható
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megfelel a szabványnak	ISO 15407-1 VDMA 24563
Vezérlés módja	közvetlen
Áramlásirány	megfordítható
Átfedés	pozitív átfedés
Vezérlőnyomás	2 bar...10 bar
Áramlási szelep	1400 l/min
Egyedi csatlakozólap áramlási szelepe	1100 l/min
Az áramlási szelep pneumatikusan kapcsolódik	1100 l/min
Kapcsolási idő ekkor	10 ms
Robbanásvédelem	2. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 90%
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Szeleprögzítés max. meghúzási nyomatéka	1.8 Nm...2.2 Nm
Terméksúly	180 g
12. vezérlőlevegő csatlakozó	Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-1 szerint
14. vezérlőlevegő csatlakozó	Csatlakozólap mérete: 26 mm, az ISO 15407-1 szerint
1. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-1 szerint
2. pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap mérete 26 mm az ISO 15407-1 szerint
3. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-1 szerint
4. pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-1 szerint
5. pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-1 szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott