


# Fordító hajtómű DSM-40-270-CC-A-B

Cikkszám: 547588

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Méret                                                      | 40                                             |
| Csillapítási szög                                          | 16 deg                                         |
| Elfordulási szög beállítási tartomány                      | 0 deg...240 deg                                |
| Elfordítási szög                                           | 0 deg...240 deg                                |
| Csillapítás                                                | Lökéscsillapítók mindkét oldalon               |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                |
| Finom beállítás                                            | -3 deg                                         |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                |
| Szerkezeti felépítés                                       | Szárnylapát modul                              |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                           |
| Üzemi nyomás                                               | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar           |
| Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén | 0.7 Hz                                         |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 0 - nincs korróziós igénybevétel               |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -10 °C...60 °C                                 |
| Max. axiális erő                                           | 120 N                                          |
| Max. radiális erő                                          | 350 N                                          |
| Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)              | 20 Nm                                          |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték                        | 0.11 kgm <sup>2</sup>                          |
| Terméksúly                                                 | 2800 g                                         |
| Rögzítés módja                                             | belső menettel                                 |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | G1/8                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                      | RoHS-kompatibilis                              |
| Hajtótengely alapanyaga                                    | Acél<br>nikkelezett                            |
| Tömítések alapanyaga                                       | TPE-U(PU)                                      |
| Ház alapanyaga                                             | Kovácsolt alumínium ötvözet                    |