



Mágnesszelep

MCH-3-1/8

Cikkszám: 2199

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Működtetés módja	elektromos
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	160 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	G1/8
Üzemi nyomás	0 MPa...0.7 MPa 0 bar...7 bar
Szerkezeti felépítés	Ülékes szelep rugós visszatérítéssel
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges szélesség	2.5 mm
Tömítés elve	lágý
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Vezérlés módja	közvetlen
Áramlásirány	nem reverzibilis
Kikapcsolási idő	13 ms
Bekapcsolási idő	12 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
Tekercsparaméterek	110 V AC: 50/60 Hz, 30,0 VA húzóteljesítmény, 22,0 VA tartóteljesítmény 110 V DC: 12,7 W 120 V AC: 60 Hz, 30,0 VA húzóteljesítmény, 22,0 VA tartóteljesítmény 12 V AC: 50 Hz, 30,0 VA húzóteljesítmény, 22,0 VA tartóteljesítmény 12 V DC: 11,7 W 220 V AC: 50/60 Hz, 30,0 VA húzóteljesítmény, 22,0 VA tartóteljesítmény 220 V DC: 15,0 W 240 V AC: 50 Hz, 30,0 VA behúzási teljesítmény, 22,0 VA tartóteljesítmény 240 V DC: 17,9 W 24 V AC: 50 Hz, 30,0 VA húzóteljesítmény, 22,0 VA tartóteljesítmény 24 V DC: 11,0 W 380 V AC: 50/60 Hz, 30,0 VA húzóteljesítmény, 22,0 VA tartóteljesítmény 42 V AC: 50/60 Hz, 30,0 VA húzóteljesítmény, 22,0 VA tartóteljesítmény 42 V DC: 12,0 W 48 V AC: 50 Hz, 30,0 VA húzóteljesítmény, 22,0 VA tartóteljesítmény 96 V DC: 11,0 W

Jellemző	Érték
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Csapághőmérséklet	-40 °C...100 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...40 °C
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis