


# Kör keresztmetszetű henger ESNU-1 5/8"- -P-A

Cikkszám: 548469

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                        | Érték                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                           | 0.4 hüvelyk...2 hüvelyk                                      |
| Dugattyú Ø                                      | 1 5/8"                                                       |
| Dugattyúrúd menete                              | 1/2-20 UNF-2A                                                |
| Szabvány alapján                                | ISO 6431                                                     |
| Csillapítás                                     | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon           |
| Beépítési helyzet                               | tetszés szerint                                              |
| Dugattyúrúdvég                                  | Külső menet                                                  |
| Szerkezeti felépítés                            | Dugattyú<br>Dugattyúrúd                                      |
| Pozíciófelismerés                               | közelítéskapcsolóhoz                                         |
| Változatok                                      | egyoldali dugattyúrúd                                        |
| Üzemi nyomás                                    | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                            |
| Működési mód                                    | egyszeres működésű                                           |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet                          | -4 °F...176 °F                                               |
| Ütközési energia a végállásokban                | 0.516 ft-lbf                                                 |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre | 155 lbf                                                      |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén               | 8.11 oz                                                      |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                   | 0.564 oz                                                     |
| Rögzítés módja                                  | tartozékkal                                                  |
| Pneumatikus csatlakozó                          | 1/4 NPT                                                      |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                                            |
| Fedél alapanyaga                                | Kovácsolt alumíniumötvözet                                   |
| Tömítések alapanyaga                            | NBR<br>TPE-U(PU)                                             |
| Dugattyúrúd alapanyaga                          | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |
| Hengercső alapanyaga                            | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |