

Kör keresztmetszetű henger DSNU-2 1/2"-P-A

Cikkszám: 548491

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.4 hüvelyk...20 hüvelyk
Dugattyú Ø	2 1/2"
Dugattyúrúd menete	5/8-18 UNF-2A
Szabvány alapján	ISO 6431
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Dugattyúrúdvég	Külső menet
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-4 °F...176 °F
Ütközési energia a végállásokban	0.959 ft-lbf
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	336 lbf
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	374 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	16.2 oz
Súlytöbblet 10 mm löketenként	0.882 oz
Rögzítés módja	tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Hengercső alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél