


Lengőkarima
CRSNCS-50
Cikkszám: 2895922

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Változatok	Erős korrózióvédelem
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	2.5 kN
Terméksúly	403 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Gömbcsukló alapanyaga	PTFE Rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél