


Vezetőegység EAGF-V2-KF-50-

Cikkszám: 3038094

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Löket	1 mm...500 mm
Írányváltási holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. erő Fy	1260 N
Max. erő Fy, statikus	1600 N
Max. Fz erő	1260 N
Max. Fz erő, statikus	1600 N
Max. Mx nyomaték	65 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	83 Nm
Max. My nyomaték	70 Nm
Max. My statikus nyomaték	89 Nm
Max. Mz nyomaték	70 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	89 Nm
Tolóerő	15 N
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	2015 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	4059 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	49 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	49 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	46 mm
Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	4.3 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált

Jellemző	Érték
Járomlap alapanyaga	Acél