


Közelítéskapcsoló SMEO-1-B

Cikkszám: 30457

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	Blokkos kialakítás
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méret	Pozíció
Mérési elv	Mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított bipoláris
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Kikapcsolási idő	0.03 ms
Max. kapcsolási frekvencia	500 Hz
Max. kimeneti áram	1 A
Max. kimenő AC áram	1 A
Max. DC kimeneti áram	1 A
Max. kapcsolási kapacitás AC	40 VA
Max. DC kapcsolási kapacitás	40 W
Feszültségesés	0 V
Maradékáram	0 mA
Rövidzárlat elleni védelem	nem
Túlterhelés elleni védelem	nincs
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...200 V
Póluscseré elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég

Jellemző	Érték
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
Csatlakozó kimenet iránya	mentén
Kábelhossz	2.5 m
Kábelköpeny színe	szürke
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Rögzítés módja	tartozékkal
Meghúzási nyomaték	2.9 Nm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	100 g
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	Epoxi-gyanta PC PET Acél TPE-O Cink-présöntvény
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...70 °C
Védettség	IP67
Szigetelőfeszültség	250 V
Lökőfeszültség-állóság	4 kV
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3