


Csapágybak LSNSG-40

Cikkszám: 31748

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	1.5 kN
Terméksúly	160 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Acél horganyzott
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE