

Csapágybak
LSNSG-80
Cikkszám: 31751

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	6 kN
Terméksúly	700 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Acél horganyzott
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE