


Adagoló zsilip HPV-10-10-A

Cikkszám: 550908

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	10 mm
Dugattyú Ø	10 mm
Max. cserepontosság	0.3 mm
Max. Sx hajtókarjáték	0.05 mm
Max. Sz hajtókarjáték	0.03 mm
Megfogó pofa max. szögjátéka ax tengelyen	0.12 deg
Megfogó pofa max. szögjátéka ay tengelyen	0.2 deg
Megfogó pofa max. szögjátéka az tengelyen	0.262 deg
Külső ujjak felfogása	Átmenő furat
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Kettős dugattyú Dugattyúrúd Tolózár elfordulás ellen biztosított
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
fél óra	26.5 ms
Csavaróbiztosíték/vezető	Négyszögű vezető
Ciklusidő	52.5 ms
Minimális terméktávolság a közelítéskapcsolók miatt	60 mm
A közelítéskapcsoló kiálló része	14 mm...22 mm
Üzemi nyomás	3 bar...8 bar
Kitolási idő	0.03 ms...0.06 ms
Befutási idő	0.03 ms...0.06 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C

Jellemző	Érték
Max. meghúzási nyomaték	1,2 Nm M3 esetben 2,9 Nm M4 esetén
Max. statikus Fz ujjelő	75 N
Max. statikus Mr nyomaték az ujjon	3 Nm
Statikus Mx max. nyomaték az ujjnál	3 Nm
Max. statikus My nyomaték az ujjon	3 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	35 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	45 N
Terméksúly	135 g
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	56 g
Helyettesítő csatlakozók	M3
Rögzítés módja	átmenő furattal M3 csavarhoz és központosító hüvelyhez M4 belső menettel és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél
A dugattyú anyaga	erősen ötvöztött acél
Tolózárlat alapanyaga	Edzett acél