



Fordító hajtómű
DSM-63-270-FW-A-B
Cikkszám: 552084

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Elfordítási szög	0 deg...270 deg
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Szárnylapát modul
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	1.6 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:...] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. axiális erő	500 N
Max. radiális erő	500 N
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Terméksúly	4475 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtótengely alapanyaga	Acél nikkelezett
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet