


# Hajtómű

## EMGA-120-P-G5-SAS-100

Cikkszám: 552197

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Karimaméret hajtóművek                | 120 mm                 |
| Motorkarima mérete                    | 100 mm                 |
| Forgásjáték                           | 0.12 deg               |
| Hajtóműtípus                          | Bolygókeres hajtómű    |
| Hajtásáttétel                         | 5:1                    |
| Max. hajtómű fordulatszám             | 6500 1/min             |
| Hajtómű üzemi hőmérséklete            | -25 °C...90 °C         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Védettség                             | IP54                   |
| Folyamatos kimeneti nyomaték          | 195 Nm                 |
| Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka      | 1.53 kgcm <sup>2</sup> |
| Max. kimeneti nyomaték                | 312 Nm                 |
| Max. hatékonyság                      | 98 %                   |
| Torziós merevség                      | 12 Nm/arcmin           |
| Terméksúly                            | 6000 g                 |
| Hajtómű interfész kimenet             | 120G                   |
| Hajtómű interfész                     | 100 A                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |