


Szelepsziget VTUB-12

Cikkszám: 553983

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Elektromos vezérlés	Terepibusz Többpólusú
Elektromos I/O-rendszer	nem
Szigettípus	23
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Közeghőmérséklet	-5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Közvetlen és közvetett érintkezés elleni védelem	PELV
Üzemi nyomás	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	0 - 8 bar külső vezérlőlevegővel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KC-jel	KC-EMC
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Szelepsziget-felépítés	Rögzített raszter
Szelephelyek max. száma	35
Max. nyomáshőmérséklet száma	18
Működtetés módja	elektromos
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil 3/2 nyitva monostabil 5/2, bistabil 5/2, monostabil
Szelepméret	12 mm 24 mm
Max. normál névleges átfolyás	400 l/perc 12 mm-nél
Szélesség	12 mm 24 mm

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	3 mm
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Pneumatikus munkacsatlakozás	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%