

# Gyorscsatlakozó ACK-1/4-PK-6

Cikkszám: 3712

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges szélesség                           | 5.3 mm                                                                                                         |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Tömítőgyűrű                                                                                                    |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                                                                |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                                                                                  |
| Kötegméret                                   | 10                                                                                                             |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                                                       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi                                                                                          |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés       | Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on                                                                                |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)                                  |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges<br>Víz: G-menet csak OL típusú tömítőgyűrűvel mint kiegészítő tartozékkal lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                           |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                              |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 °C...60 °C                                                                                                 |
| Névleges meghúzási nyomaték                  | 11 Nm                                                                                                          |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése           | ± 10%                                                                                                          |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | G1/4 belső menet                                                                                               |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 8 mm külső Ø-jű tömlőhöz<br>6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, anyával                                       |
| Hollandi anya alapanyaga                     | Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált                                                                           |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga          | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                                                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                                                              |
| Tömítőgyűrű alapanyaga                       | Megerősített PA<br>TPE-U(PU)                                                                                   |