


Síkportál EXCM-40-

Cikkszám: 3741955

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
X-tengely löket	200 mm...2000 mm
Y-tengely löket	200 mm...1000 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Szerkezeti felépítés	Síkportál
Motorfajta	Léptetőmotor
Üzemi nyomás	8 bar
Max. megengedett gyorsulás, tisztán mechanikus rendszer	20 m/s ²
Max. gyorsulás, vízszintes	5 m/s ²
Max. megengedett sebesség, tisztán mechanikus rendszer	2 m/s
Max. sebesség, vízszintes	1 m/s
Ismétlési pontosság	±0,1 mm
Bekapcsolási időtartam	100%
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU gépekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság gépekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 90% nem kondenzáló
Hangnyomás szint	65 dB(A)
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	10 °C...50 °C
Névleges terhelés maximális dinamika esetén	4 kg
Rögzítés módja	felfogó készlettel beállító készlettel horonyanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis