

Végálláskapcsoló feltét

SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2N12-C1

Cikkszám: 3998918

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	szögletes
Szabvány alapján	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
Robbanásvédelem	I. osztály, 1. div. (CA) I. osztály, 1. div. (USA) II. osztály, 1. div. (CA) II. osztály, 1. div. (USA) 1. zóna (CA) 1. zóna (USA) 21. zóna (CA) 21. zóna (USA)
Robbanóképes gázok elleni védelem	AEx d IIB T5 Gb Ex d IIB T5 Gb
Robbanóképes porok elleni védelem	AEx tb IIIC T108°C Db Ex tb IIIC T108°C Db
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	I. osztály, 1. div. (CA) I. osztály, 1. div. (USA) II. osztály, 1. div. (CA) II. osztály, 1. div. (USA) III. osztály (CA) III. osztály (USA) EPL Db (CA) EPL Db (USA) EPL Gb (CA) EPL Gb (USA)
Ex környezeti hőmérséklet	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Tanúsítványt kiállító szerv	CSA 263311
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2
Mérési elv	mechanikus/elektromos közelítéskapcsolóhoz
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított
Kapcsolóelem-funkció	Váltó kapcsoló, kétpólusú
Max. kimenő AC áram	3 A

Jellemző	Érték
Max. DC kimeneti áram	6 A
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...230 V
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Elektromos csatlakozó	14 pólusú Csavaros sorkapocs
Csatlakoztatható vezeték névleges keresztmetszete	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
Kábelcsavarzat	1/2 NPT
Rögzítés módja	a karimán az ISO 5211 szerint felfogó szögelemmel
A pozícionáló csatlakozási pontja és a helyzetvisszajelző megfelel a szabványoknak	VDI/VDE 3845, AA 1 méret
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	1700 g
Ház színe	ezüst
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény, lakkozott
Tömítések alapanyaga	NBR
Tengely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Felfogó szögelem alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Mutató alapanyaga	PC
Rögzítő gyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Tárcsa alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Pozíció jelző	sárga / piros
Szögérzékelés beállítási tartománya	0 deg...90 deg
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Védettség	IP67 NEMA 4/4X
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Szennyezettségi fok	3