

Karimás felfogás

DAMF-Q12-16

Cikkszám: 4965019

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	4 Nm
Terméksúly	80 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Horganyzott acél
Csavarok alapanyaga	Acél, horganyzott