


Vezérlő vezeték

NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Cikkszám: 5105646

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	SCSI
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	36
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	36
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivétel	szögletes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Sorkapocs
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	36
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	36
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	a szerelősínen
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1.5 A
Lökőfeszültség-állóság	0.5 kV
Kábelhossz	0.5 m
Vezetéktulajdonság	Alapkivitel
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	74 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	110 mm
Kábelátmérő	7.4 mm
Kábelszerkezet	18 x 2 x 0,09 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.09 mm ²
Védettség	IP20
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint

Jellemző	Érték
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	1
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Kábelköpeny színe	fekete
Ház alapanyaga	PA PBT
Ház színe	zöld fekete
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC