

Kompakt henger ADNGF-4"-1 1/4"-P-A

Cikkszám: 557283

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	1.25 hüvelyk
Dugattyú Ø	4 "
Szabvány alapján	ISO 21287
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Csavaróbiztosíték/vezető	Vezetőrúd kerettel
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-4 °F...176 °F
Ütközési energia a végállásokban	1.84 ft-lbf
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	1017 lbf
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	1059 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	38.6 oz
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	4.11 oz
Alapsúly 0 mm löket esetén	94.6 oz
Súlytöbblet 10 mm löketenként	1.52 oz
Rögzítés módja	választhatóan: átmenő furattal belső menettel tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Peremes csavar alanyaga	Acél
Fedél alanyaga	Alu présöntvény, bevonatos
Tömítések alanyaga	NBR

Jellemző	Érték
Dinamikus tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Véglap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél
Hengercső alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, simára eloxált