


Vákuumgenerátor VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RO1

Cikkszám: 526108

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	0,45 mm
Raszterméret	10 mm
Hangtompító kivitele	nyitott
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektorkarakterisztikája	magas vákuum Inline
Integrált funkció	Nyitott hangtompító
Szerkezeti felépítés	T forma
Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz	6,3 bar
Üzemi nyomás	1 bar...8 bar
Üzemi nyomás max. vákuumhoz	6 bar
Max. vákuum	86 %
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben	6,1 l/min
Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett	4,7 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomás mellett	53 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	0,5 Nm
Terméksúly	15 g
Rögzítés módja	átmenő furattal tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	QS-4
3. pneumatikus csatlakozás	Nyitott hangtompító
Vákuumcsatlakozás	QS-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	NBR
Fűvóka alapanyaga	POM Kovácsolt alumíniumötvözet
Ház alapanyaga	POM-erősítéssel
Hangtompító alapanyaga	PE
Csavarzatok alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett