

Busz csomópont CPX-FB14

Cikkszám: 526174

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	CANopen
Méretetek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt is) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Terméksúly	115 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	Megerősített PA PC
Termékspecifikus LED kijelző	M: Módosítás, paraméterezés PL: terhelésellátás PS: elektronikaellátás, érzékelőellátás SF: Rendszerhiba
Buszspecifikus LED kijelző	IO: I/O állapot MS: modul állapota NS: hálózat állapota
Eszközspecifikus diagnosztika	Csatorna- és modulorientált diagnosztika Modulok alulfeszültsége Diagnosztikai memória
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Terepibusz interfész	2x M12x1, 5 pólusú Aljzat, Sub-D, 9 pólusú Sorkapocs, 5 pólusú Konfigurálható Sub-D dugasz
Maximális címkapacitás, bemenetek	32 byte
Maximális címkapacitás, kimenetek	32 byte
Paraméterezés	Diagnosztikai viselkedés Failsafe reakció Csatornák kényszerítése Jelbeállítás Rendszerparaméterek
Átviteli sebesség	125, 250, 500 és 1000 kbit/s
Konfigurációs támogatás	EDS fájl

Jellemző	Érték
Kiegészítő funkciók	Aciklikus adathozzáférés az "SDO"-n keresztül Csatornaalapú diagnosztika terepibuszon keresztül Indítási paraméterezés egyszerű szöveggént a terepibuszon A rendszer állapota folyamatadatokon keresztül leképezhető Kiegészítő diagnosztikai interfész a kezelőegységekhez
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 200 mA