



Mini szánegység EGSL-BS-75-200-10P

Cikkszám: 562231

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöket	200 mm
Méret	75
Futópárhuzamosság a z irányban	0.08 mm
Párhuzamosság	0.1 mm
Irányváltási holtjáték	50 µm
Orsóátmérő	20 mm
Orsóemelkedés	10 mm 1/min
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyókosaras kivitel
Szerkezeti felépítés	Elektromos mini szánegység Vezető golyósorsós hajtóművel
Motorfajta	Léptetőmotor Szervomotor
Orsótípus	Golyósorsós hajtóművel
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	25 m/s ²
Max. sebesség	0.65 m/s
Ismétlési pontosság	±0,015 mm
Bekapcsolási időtartam	100%
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Hangnyomás szint	65 dB(A)
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Folyamatos előtolási erő	300 N
Max. hajtónyomaték	1.654 Nm
Max. erő Fy	714 N
Max. Fz erő	714 N
Max. Mx nyomaték	48.5 Nm
Max. My nyomaték	33.8 Nm
Max. Mz nyomaték	33.8 Nm

Jellemző	Érték
Max. radiális erő a hajtórúdnál	300 N
Max. Fx előtolóerő	450 N
Üresjáratú hajtónyomaték	0.25 Nm
Hasznos teher irányérték, vízszintes	14 kg
Hasznos teher irányérték, függőleges	14 kg
II tehetetlenségi nyomaték / kg hasznos teher esetén	0.00253 kgcm ²
JO tehetetlenségi nyomaték	0.9649 kgcm ²
Előtolás állandó	10 mm 1/min
Karbantartási időszak	Teljes élettartamon keresztül történő kenés
Mozgatott tömeg	2850 g
Terméksúly	6520 g
Rögzítés módja	belső menettel központosító hüvellyel tartozékkal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Alumínium öntvény lakkozott
Vezetőszín alapanyaga	Hengerelt csapágyacél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Orsó anya alapanyaga	Hengerelt csapágyacél
Orsó alapanyaga	Hengerelt csapágyacél