


Csatlakozó kábel VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-

Cikkszám: 562394

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozó	Kábel csatlakozóval
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Kábel min. hajlítási sugara	63 mm
Kábelátmérő	12,5 mm
Kábelszerkezet	25 x 0,34 mm ²
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PU)