


Handling modul HSW-12-AP-AW

Cikkszám: 562560

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöket	15 mm...25 mm
Méret	12
Max. lineáris löket 90°-os elfordulási szögben	142/142 mm
Z-löket maximális nyugalmi helyzete	15 mm
Z-löket	80 mm...100 mm
Csillapítás	Lökéscsillapítók mindkét oldalon síma jelleggörbe
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Lineáris megvezetés plusz golyóscsapágy Fordító hajtómű kényszerített mozgássorozat
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	4 bar...8 bar
Minimális ciklusidő	0.8 s
Végállás ismétlési pontossága	+/-0,02 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. Mx nyomaték	1.5 Nm
Max. My nyomaték	1.5 Nm
Max. Mz nyomaték	1.5 Nm
Max. hasznos terhelés	1 kg
Maximális folyamaterő Y irányban	35 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	35 N
Terméksúly	3060 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központozító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozás nyugalmi helyzete	M5
Pneumatikus csatlakozó	M5
Ütköző alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Rugónyomó elem alapanyaga	erősen ötvöztött acél

Jellemző	Érték
Alaplap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Tartó alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Keresztvezeték alapanyag	Edzett acél
Lengőkar alapanyaga	Edzett acél égett
Kulissza alapanyaga	Edzett acél edzett
Érzékelőszín alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Csap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Állítócsavar alapanyaga	erősen ötvözött acél