

# Nyomásszabályozó szelep MS6N-LR-1/2-D5-AS

Cikkszám: 531443

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | 6                                                                                |
| Sorozat                                                      | MS                                                                               |
| Aktuátor biztosítás                                          | Forgatógomb rögzítéssel<br>tartozékokkal zárható                                 |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                                                  |
| Szerkezeti felépítés                                         | Nyomásszabályozó szelep manométerrel                                             |
| Szabályozó funkció                                           | Állandó kimeneti nyomás<br>előnyomás-kompenzációval<br>szekunder légtelenítéssel |
| Nyomáskijelző                                                | manométerrel                                                                     |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.8 bar...20 bar                                                                 |
| Nyomásszabályozó-tartomány                                   | 0.3 bar...4 bar                                                                  |
| Max. nyomáshiszterézis                                       | 0.25 bar                                                                         |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 7500 l/min                                                                       |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                     |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                             |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Csapágyhőmérséklet                                           | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                   |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Terméksúly                                                   | 730 g                                                                            |
| Rögzítés módja                                               | Előlapí rögzítés<br>Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 1/2 NPT                                                                          |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | 1/2 NPT                                                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                                                |
| Kezelőpanel alapanyaga                                       | PA<br>POM                                                                        |

| Jellemző                 | Érték                 |
|--------------------------|-----------------------|
| Tömítések alapanyaga     | NBR                   |
| Ház alapanyaga           | Alumínium présöntvény |
| Membrán alapanyaga       | NBR                   |
| Terelő tányér alapanyaga | POM                   |