

Bekapcsoló szelep MS9-EE-G-V24-S-VS

Cikkszám: 562940

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	9
Raszterméret	90 mm
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Működtetés módja	elektromos
Tömítés elve	lággy
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Kézi segédműködtetés	reteszelő Nem reteszelő
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	elővezérelt
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Üzemi nyomás	3.5 bar...16 bar
Átfedés	pozitív átfedés
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	18000 l/min
2-3 normál névleges átfolyás	14100 l/min
Bekapcsolási időtartam	100%
Tekercsparaméterek	24 V DC: 4,5 W
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Hangnyomás szint	93 dB(A)
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	2300 g

Jellemző	Érték
3. pneumatikus csatlakozás	G1
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó a DIN EN 175301-803 szerint négyyszög forma
Hengeres tolattyú alapanyaga	POM
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény