

Bekapcsoló szelep MS6N-EE-3/8-V230

Cikkszám: 532117

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Működtetés módja	elektromos
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Kézi segédműködtetés	reteszelő Nem reteszelő
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	elővezérelt
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Üzemi nyomás	4 bar...18 bar
C érték	22 l/sbar
b érték	0.5
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	5500 l/min
Bekapcsolási időtartam	100%
Tekercsparaméterek	230 V AC: 50/60 Hz, 3,0 VA húzóteljesítmény, 2,4 VA tartóteljesítmény
Megengedett feszültségingadozások	-14% / +10%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Áramlásirány	nem reverzibilis
Terméksúly	740 g
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT

Jellemző	Érték
2. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
3. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Vezérlőlevegőellátás	belső
Elektromos csatlakozó	C forma Csatlakozó a DIN EN 175301-803 szerint négyzög forma
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény