



Vákuumgenerátor

VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-R02-M

Cikkszám: 532656

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	2 mm
Raszterméret	24 mm
Hangtompító kivitele	nyitott
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektor karakterisztikája	Standard nagy vákuum
Kézi segédműködtetés	Nem reteszelő
Integrált funkció	Bekapcsoló szelep, elektromos Nyitott hangtompító
Szerkezeti felépítés	T forma
Szelepfunkció	2/2
Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz	2 bar
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Üzemi nyomás max. vákuumhoz	3.5 bar
Max. vákuum	92 %
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben	98 l/min
Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett	0.24 s
DC üzemi feszültségi tartomány	21.6 V...26.4 V
Elektromos energiafogyasztás	1.2 W
Bekapcsolási időtartam	100%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomás mellett	63 dB(A)
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	215 g
Elektromos csatlakozó	Csatlakozó

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	QS-10
3. pneumatikus csatlakozás	Nyitott hangtompító
Vákuumcsatlakozás	QS-12
Csatlakozómenet alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Fúvóka alapanyaga	POM Kovácsolt alumíniumötvözet
Ház alapanyaga	Megerősített PA POM-erősítéssel
Hangtompító alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet POM PU-hab
Csavarok alapanyaga	Acél
Csavarzatok alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett