

Hálózati csatlakozó aljzat

NTSD-WD-11

Cikkszám: 533119

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	34 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Szögletes doboAljzat, derékszögű Csavaros sorkapocs
Üzemi feszültségi tartomány, AC	250 V
Áramterhelhetőség	16 A
Kábelcsavarzat	Pg11
Megengedett kábelátmérő	5 mm...11 mm
Csatlakozási keresztmetszet	2.5 mm²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	PBT
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvözet Sárgaréz