



Fordító hajtómű DSM-32-270-P1-A-B

Cikkszám: 566209

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Csillapítási szög	6.5 deg
Elfordulási szög beállítási tartomány	0 deg...246 deg
Elfordítási szög	0 deg...246 deg
Megengedett ütközési sugár	28 mm
Csillapítás	rövid elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix ütközővel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Finom beállítás	-6 deg
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Szárnylapát modul
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	2 Hz
Ismétlési pontosság	0.1 deg
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. ütközőerő	480 N
Max. axiális erő	75 N
Max. radiális erő	200 N
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	10 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.075 kgm ²
Terméksúly	1475 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtótengely alapanyaga	Acél nikkelezett
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet