

Handling modul HSP-12-AS

Cikkszám: 533605

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Y-löket	52 mm...68 mm
Z-löket	20 mm...30 mm
Z munkalöket	15 mm
Csillapítás	Lökéscsillapítók mindkét oldalon sima jelleggörbe
Beépítési helyzet	Vezetősin függőleges
Szerkezeti felépítés	Hajtótengely Keresztvezeték kényszerített mozgássorozat
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Csavaróbiztosíték/vezető	Keresztvezeték
Minimális ciklusidő	0.6 s
Ismétlési pontosság	±0,01 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. meghajtó nyomaték a hajtótengelyen	1.25 Nm
Max. axiális erő a hajtótengelyen	18 N
Dinamikus max. Mx nyomaték	1.1 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	5 Nm
Dinamikus max. My nyomaték	1.1 Nm
Max. My statikus nyomaték	5 Nm
Dinamikus max. Mz nyomaték	1.1 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	5 Nm
Max. hasznos terhelés	0.5 kg
Max. radiális erő a hajtórúdnál	45 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	40 N
Terméksúly	1800 g
Az elülső egység felfogása	átmenő furattal

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal horonyanyával
Alaplap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Keresztvezeték alapanyag	Edzett acél
Oldalsó részek alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet