

# Műanyag tömlő

## PUN-H-1/4-WS-150-CB

Cikkszám: 568004

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                             | Érték                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø, hüvelyk                                     | 1/4                                                                                          |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár       | 0.085 láb                                                                                    |
| Min. hajlítási sugár                                 | 0.032 láb                                                                                    |
| Használati útmutató                                  | TPE-U Ether alapú                                                                            |
| A tömlő tulajdonságai                                | energialáncokhoz alkalmas                                                                    |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                        | -14.4 psi...145 psi                                                                          |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés               | Víz: hőmérsékletfüggő üzemi nyomás, lásd a diagramot, 0 - 60 °C-on max. 0,3 MPa              |
| Üzemi közeg                                          | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)                |
| Tűzvizsgálati alapanyag                              | UL94 HB                                                                                      |
| LABS konformitás                                     | VDMA24364-B2-L                                                                               |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására          | Alkalmas csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)                          |
| A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges |
| Élelmiszerekkel használható                          | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                               |
| Környezeti hőmérséklet                               | -31 °F...145 °F                                                                              |
| A termék súlya hossz szerint                         | 2.47 oz/ft                                                                                   |
| Pneumatikus csatlakozó                               | 1/4" külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz                                                        |
| Szín                                                 | fehér                                                                                        |
| Shore-keménység                                      | D 52 +/-3                                                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                | RoHS-kompatibilis                                                                            |
| Tömlő alapanyaga                                     | TPE-U(PU)                                                                                    |