

# Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombináció MSB6N-1/4-FRC11:J9M2

Cikkszám: 534007

**FESTO**



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | 6                                                                                                                |
| Sorozat                                                      | MS                                                                                                               |
| Aktuátor biztosítás                                          | Forgatógomb beépített zárral                                                                                     |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                                                                               |
| Szűrőfinomság                                                | 5 µm                                                                                                             |
| Kondenzátum leeresztő                                        | Kézzel forgatható                                                                                                |
| Szerkezeti felépítés                                         | Szűrőszabályzó manométerrel<br>Proporcionális szabványos kódkenő                                                 |
| Szabályozó funkció                                           | Állandó kimeneti nyomás<br>előnyomás-kompenzálással<br>szekunder légtelenítéssel<br>visszaáramlási magatartással |
| Tartályvédelem                                               | beépítve fém csészeként                                                                                          |
| Nyomáskijelző                                                | manométerrel                                                                                                     |
| Üzemi nyomás                                                 | 1,5 bar...20 bar                                                                                                 |
| Nyomásszabályozó-tartomány                                   | 0,5 bar...12 bar                                                                                                 |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1700 l/min                                                                                                       |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:4:-] szerint<br>Inert gázok                                                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                             |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                |
| Csapághőmérséklet                                            | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                                                   |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:-] szerint                                                                 |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Terméksúly                                                   | 1713 g                                                                                                           |
| Rögzítés módja                                               | tartozékkal                                                                                                      |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 1/4 NPT                                                                                                          |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | 1/4 NPT                                                                                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                                                                                |