


Busz csomópont CTEU-CO

Cikkszám: 570038

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	CANopen
Méret: Sz x H x M	40 mm x 91 mm x 50 mm
Raszterméret	40 mm
Rögzítés módja	az elektromos csatlakozáson az elektromos csatlakozólapon
Terméksúly	90 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban használaton kívüli csatlakozások elzárva
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KC-jel	KC-EMC
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Termékspecifikus LED kijelző	PS: üzemi feszültség elektronika és terhelésselátás X1: modul rendszerállapot az 1. I-Porton X2: modul rendszerállapot a 2. I-Porton
Buszspecifikus LED kijelző	IO: I/O állapot MNS: Hálózat állapota
Diagnosztika	Kommunikációs hiba Rendszerdiagnosztika Alacsony feszültség
Kezelő elemek	DIL kapcsoló

Jellemző	Érték
Terepibusz interfészre vonatkozó megjegyzés	választható csatlakozástechnika tartozékokkal: Micro Style (dugasz/aljzat M12x1 A-kódolás, 5 pólusú, védelem IP65), Open Style (sorkapocs, 5 pólusú, védelem IP20) Open Style (csavaros sorkapocs, 5 pólusú, védettség IP20) opcionális csatlakozástechnika tartozékokkal:
Terepibusz interfész, típus	CAN busz
Terepibusz interfész, protokoll	CANopen
Terepibusz interfész, csatlakozási típus	Csatlakozó
Terepibusz interfész, csatlakozástechnika	Sub-D
Terepibusz interfész, pólusok/erek száma	9
Terepibusz interfész, galvanikus leválasztás	igen
Terepibusz interfész, átviteli sebesség	1000 kbit/s 125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s
Maximális címkapacitás, bemenetek	8 byte
Bemenetekkel kapcsolatos megjegyzések	max. 16 bájtra bővíthető
Maximális címkapacitás, kimenetek	8 byte
Kimenetekkel kapcsolatos megjegyzések	max. 16 bájtra bővíthető
Paraméterezés	Diagnosztikai viselkedés Failsafe reakció
Belső ciklusidő	1 ms 1 bájtnál felhasznált adatonként
Konfigurációs támogatás	EDS fájl
Kiegészítő funkciók	Aciklikus adathozzáférés az "SDO"-n keresztül Emergency Message
Tápegység, funkció	Elektronika és terhelés
Tápegység, csatlakozás típusa	Csatlakozó
Tápegység, csatlakozástechnika	M12x1, B kódolású az EN 61076-2-101 szerint
Tápegység, pólusok/erek száma	5
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Max. áramellátás	4 A
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 65 mA