

**Szűrő**  
**MS12N-LF**  
Cikkszám: 535026

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                         | Érték                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                            | 12                                                                                                                |
| Sorozat                          | MS                                                                                                                |
| Beépítési helyzet                | függőleges +/- 5 °                                                                                                |
| Kondenzátum leeresztő            | teljesen automatikus<br>teljesen automatikus, elektromosan vezérelt<br>manuális reteszelt<br>Kézzel forgatható    |
| Szerkezeti felépítés             | Szinterszűrő centrifugális szeparátorral                                                                          |
| A kondenzátum elválasztási szint | 75 %                                                                                                              |
| Üzemi nyomás                     | 0.8 bar...20 bar                                                                                                  |
| Üzemi közeg                      | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint<br>Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Inert gázok |
| LABS konformitás                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                 |
| Csapághőmérséklet                | -10 °C...60 °C                                                                                                    |
| Közeghőmérséklet                 | -10 °C...60 °C                                                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet           | -10 °C...60 °C                                                                                                    |
| Rögzítés módja                   | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:                                                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás       | belső                                                                                                             |
| 2. pneumatikus csatlakozó        | belső                                                                                                             |
| Ház alanyaga                     | Alumínium présöntvény                                                                                             |
| Tartály alanyaga                 | Kovácsolt alumínium ötvözet                                                                                       |