

Aktívszenes szűrő

MS12-LFX

Cikkszám: 535043

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szerkezeti felépítés	Aktívszenes szűrő
Üzemi nyomás	0 bar...20 bar
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében	5056 l/min...15190 l/min
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	4800 l/min...6000 l/min
Üzemi közeg	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inert gázok
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Közeghőmérséklet	5 °C...30 °C
Maradék olajtartalom	0.003 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
Burkolat alapanyaga	PA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Felfogó szögelem alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Kémlelőüveges fémtartály alapanyaga	PC
Tömítések alapanyaga	NBR
Szűrő alapanyaga	Aktív szén
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Modul csatlakozó alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Tartály alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet