


Busz csomópont CTEU-EC

Cikkszám: 572556

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	EtherCAT
Méretek: Sz x H x M	40 mm x 91 mm x 50 mm
Raszterméret	40 mm
Rögzítés módja	az elektromos csatlakozáson az elektromos csatlakozólapon
Terméksúly	90 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban használaton kívüli csatlakozások elzárva
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KC-jel	KC-EMC
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Termékspecifikus LED kijelző	PS: üzemi feszültség elektronika és terhelésselátás X1: modul rendszerállapot az 1. I-Porton X2: modul rendszerállapot a 2. I-Porton
Buszspecifikus LED kijelző	L/A1: Aktív hálózati port 1 L/A2: Aktív hálózati port 2 Futás: kommunikációs állapot
Diagnosztika	Kommunikációs hiba Rendszerdiagnosztika Alacsony feszültség
Kezelő elemek	DIL kapcsoló

Jellemző	Érték
Terepibusz interfész, típus	Ethernet
Terepibusz interfész, protokoll	EtherCAT
Terepibusz interfész, csatlakozási típus	2x aljzat
Terepibusz interfész, csatlakozástechnika	M12x1, D kódolású az EN 61076-2-101 szerint
Terepibusz interfész, pólusok/erek száma	4
Terepibusz interfész, galvanikus leválasztás	igen
Terepibusz interfész, átviteli sebesség	100 Mbit/s
Maximális címkapacitás, bemenetek	16 byte
Maximális címkapacitás, kimenetek	16 byte
Paraméterezés	Diagnosztika aktiválása Üzembiztos és tétlen válasz
Belső ciklusidő	1 ms 1 bájt felhasználói adatonként
Konfigurációs támogatás	XML fájl
Kiegészítő funkciók	Aciklikus adathozzáférés az "SDO"-n keresztül Diagnosztika objektum Emergency Message Modular Device Profile (MDP)
Tápegység, funkció	Elektronika és terhelés
Tápegység, csatlakozás típusa	Csatlakozó
Tápegység, csatlakozástechnika	M12x1, A kódolású az EN 61076-2-101 szerint
Tápegység, pólusok/erek száma	5
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Max. áramellátás	4 A
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 60 mA