


Csatlakozó lécz

VABM-L1-14W-G14-20-GR

Cikkszám: 573509

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	16 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	20
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaailag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	6. osztály az ISO 14644-1 szerint
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	2455 g
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	M5
Vezérlő távozó levegő 82/84	M5
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
4. pneumatikus csatlakozó	G1/8
5. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécz alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet