

Csatlakozó lécek

VABM-L1-...

Cikkszám: 573605

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	10,5 mm 16 mm 19 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	24
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú réz, cink vagy nikkel tartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiai nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	6. osztály az ISO 14644-1 szerint
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...60 °C
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	M5
Vezérlő távozó levegő 82/84	M5
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8 G1/4 G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	M5 M7 G1/8 G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécek alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet