

# Lengőkarima SNCL-25-R3

Cikkszám: 537797

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Méret                                 | 25                                           |
| Szabvány alapján                      | ISO 21287                                    |
| Változatok                            | Erős korrózióvédelem                         |
| KBK korrózióállósági osztály          | 3 - nagy korróziós igénybevétel              |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °C...90 °C                               |
| Terméksúly                            | 41 g                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                            |
| Felfogás alapanyaga                   | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>védőbevonattal |
| Csapágy alapanyaga                    | Műanyag                                      |
| Csavarok alapanyaga                   | erősen ötvözött rozsdamentes acél            |