

# Stop henger DFSP-32-

Cikkszám: 575168

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löket                                 | 5 mm...25 mm                                                                                 |
| Dugattyú Ø                            | 32 mm                                                                                        |
| Csillapítás                           | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon                                           |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                                              |
| Működési mód                          | kettős működésű<br>egyszeres működésű<br>húzó                                                |
| Szerkezeti felépítés                  | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Dugattyúrúd görgővel<br>Profilcső<br>elfordulás ellen biztosított |
| Pozíciófelismerés                     | közelítéskapcsolóhoz                                                                         |
| Változatok                            | Belső menet a dugattyúrúdon<br>elfordulás ellen biztosított dugattyúrúd                      |
| Csavaróbiztosíték/vezető              | lapított dugattyúrúd<br>kerek dugattyúrúd                                                    |
| Üzemi nyomás                          | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                            |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                 |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                            |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...80 °C                                                                               |
| Max. ciklusfrekvencia                 | 5 Hz                                                                                         |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal<br>belső menettel<br>tartozékkal<br>választhatóan:                           |
| Pneumatikus csatlakozó                | G1/8                                                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                            |
| Peremes csavar alapanyaga             | Acél, horganyzott                                                                            |
| Fedél alapanyaga                      | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>eloxált                                                        |
| Tömítések alapanyaga                  | TPE-U(PU)                                                                                    |

| Jellemző               | Érték                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél             |
| Görgő alapanyaga       | Acél, horganyzott                             |
| Hengercső alapanyaga   | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>simára eloxált |