


# Bekapcsoló szelep MS4N-EE-1/8-10V24-Z

Cikkszám: 542591

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                                         | Hengeres tolózár                                               |
| Működtetés módja                                             | elektromos                                                     |
| Távozó levegő funkció                                        | nem fojtható                                                   |
| Kézi segédműködtetés                                         | Nem reteszelő                                                  |
| Visszaállítás módja                                          | mechanikus rugó                                                |
| Vezérlés módja                                               | elővezérelt                                                    |
| Szelepfunkció                                                | 3/2 zárva monostabil                                           |
| Üzemi nyomás                                                 | 4 bar...10 bar                                                 |
| Átfedés                                                      | pozitív átfedés                                                |
| C érték                                                      | 4.5 l/sbar                                                     |
| b érték                                                      | 0.5                                                            |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1000 l/min                                                     |
| Bekapcsolási időtartam                                       | 100%                                                           |
| Tekercsparaméterek                                           | 24 V DC: 1,8 W                                                 |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...50 °C                                                 |
| Védettség                                                    | IP65                                                           |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...50 °C                                                 |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                 |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:             |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                                |
| Áramlásirány                                                 | nem reverzibilis                                               |
| Terméksúly                                                   | 273 g                                                          |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 1/8 NPT                                                        |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | 1/8 NPT                                                        |

| Jellemző                   | Érték                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3. pneumatikus csatlakozás | G1/4                                                                    |
| Vezérlőlevegőellátás       | belső                                                                   |
| Elektromos csatlakozó      | C forma<br>Csatlakozó<br>a DIN EN 175301-803 szerint<br>négyyszög forma |
| Tömítések alapanyaga       | NBR                                                                     |
| Ház alapanyaga             | Alumínium présöntvény                                                   |