


Dugasz
NECU-M-S-A12G4-IS
Cikkszám: 575719

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	38 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Rugós kapocs M12x1 Egyenes csatlakozó
Csatlakozó kódolása	A
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Megengedett kábelátmérő	4 mm...8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény nikkelezett
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz aranyozott